



Tool24 Smartline – pystykaappi sisältää työkalunpitimet, työkaluvarsille: C6



Tilaustiedot

Tilausnumero	979100 C6
GTIN	4045197885937
Tuoteluokka	9SA

Kuvaus

Malli:

Joustava tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen, jakoon ja hallintaan työstö- ja asennustyökaluille, mittaussäilytysvälineille, työsuojelutarvikkeille ja monille kulutusosille. Perusjärjestelmät ovat laajennettavissa optionaalisilla laajennuskaapeilla (Slave-järjestelmä). Yksilöllisesti tilattavissa olevat ohjelmistopakettit mahdollistavat järjestelmien tarkan muokkauksen tarpeisiinne.

Vetolaatikoissa on kiskot alapuolella ja lisäksi keskuslukitus. (Voidaan käyttää hätäavauksena). Laatikkojen kuumasinkityt rungot on rei'itetty otsapuolelta 37 mm:n reikävälillä työkalutelineiden, kannatinkiskojen, lokeroalustojen ja reikälevyjen kiinnittämistä varten. Ulosvetoseinissä on yksittäisaukaisun varmistus. Vetolaatit aukeavat automaattisesti. Siten työkalut ovat nopeasti saatavilla.

Käyttö:

Automaattinen tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoissa sininen väri RAL 5005, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Pystykaapit saa asentaa vain ehdottoman suoralle asennusalustalle. Kaapeissa on valmiina lattia- ja seinäkiinnitykset ja ne on ehdottomasti varmistettava kaatumisen estämiseksi. Näitä pystykaappeja voidaan käyttää vain Tool24 Smartline Mastersystem -järjestelmän 979000 S11M tai 979000 S11M-EN yhteydessä.

HOA008120: 2400 kg
 Capacidad de carga carcasa de armario interior: 2400 kg
 Cabinet housing internal load capacity: 2400 kg
 Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2400 kg
 Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2400 kg
 Szekrényház belső teherbírása: 2400 kg
 Ulosvetoseinän kantavuus: 600 kg
 Korkeus: 2000 mm
 Leveys: 717 mm
 Syvyys: 750 mm
 Pystyvetolaatikoiden määrä: 155 mm
 Ulosvetoseinän hyötykorkeus: 1750 mm
 Ulosvetoseinien määrä: 4

Tekninen kuvaus

Paino	320 kg
Syvyys	750 mm
Korkeus	2000 mm
Leveys	717 mm
Pystyvetolaatikoiden määrä	155 mm
Ulosvetoseinien määrä	4
Ulosvetoseinän kantavuus	600 kg
ulosvetoseinän malli	lattiaohjaus
Työkalupitimien lukumäärä	120
Työkalunpitimien 970130 lukumäärä	24
Akseliväli A	142 mm
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	1750 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	2400 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

