



## Tool24 Smartline – pystykaappi sisältää työkalunpitimet, työkaluvarsille: HSK100



### Tilaustiedot

Tilausnumero	979100 HSK100
GTIN	4045197885982
Tuoteluokka	9SA

### Kuvaus

#### Malli:

Joustava tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen, jakoon ja hallintaan työstö- ja asennustyökaluille, mittausvälineille, työsuojelutarvikkeille ja monille kulutusosille. Perusjärjestelmät ovat laajennettavissa optionaalisilla laajennuskaapeilla (Slave-järjestelmä). Yksilöllisesti tilattavissa olevat ohjelmistopakettit mahdollistavat järjestelmien tarkan muokkauksen tarpeisiinne.

Vetolaatikoissa on kiskot alapuolella ja lisäksi keskuslukitus. (Voidaan käyttää hätäavauksena). Laatikkojen kuumasinkityt rungot on rei'itetty otsapuolelta 37 mm:n reikävälillä työkalutelineiden, kannatinkiskojen, lokeroalustojen ja reikälevyjen kiinnittämistä varten. Ulosvetoseinissä on yksittäisaukaisun varmistus. Vetolaatikat aukeavat automaattisesti. Siten työkalut ovat nopeasti saatavilla.

#### Käyttö:

Automaattinen tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen.

#### Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoissa sininen väri RAL 5005, **jauhemaalattu**.

#### Huomautus:

Pystykaapit saa asentaa vain ehdottoman suoralle asennusalustalle. Kaapeissa on valmiina lattia- ja seinäkiinnitykset ja ne on ehdottomasti varmistettava kaatumisen estämiseksi. Näitä

pystykaappeja voidaan käyttää vain Tool24 Smartline Mastersystem -järjestelmän 979000 S11M tai 979000 S11M-EN yhteydessä.

HOA008120: 2400 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 2400 kg

Cabinet housing internal load capacity: 2400 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2400 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2400 kg

Székényház belső teherbírása: 2400 kg

Ulosvetoseinän kantavuus: 600 kg

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 717 mm

Syvyys: 750 mm

Pystyvetolaatikoiden määrä: 155 mm

Ulosvetoseinän hyötykorkeus: 1750 mm

Ulosvetoseinien määrä: 4

## Tekninen kuvaus

Korkeus	2000 mm
Paino	320 kg
Leveys	717 mm
Syvyys	750 mm
Pystyvetolaatikoiden määrä	155 mm
Ulosvetoseinien määrä	4
Ulosvetoseinän kantavuus	600 kg
ulosvetoseinän malli	lattiaohjaus
Työkalupitimien lukumäärä	120
Työkalunpitimien 970130 lukumäärä	24
Akseliväli A	127 mm
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	1750 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	2400 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasylinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

