



## Hiomanauha (A) 237AA Trizact, 13 x 305 mm, Rakeisuus: 180



### Tilaustiedot

Tilausnumero	558468 180
GTIN	2050001945051
Tuoteluokka	53M

### Kuvaus

#### Malli:

Pyramidinmuotoiset hiomahiukkaset (A) perustuvat tarkasti järjestettyyn, kolmiulotteiseen pienistä alumiinioksidimineraaleista koostuvaan rakenteeseen. Hionnan yhteydessä uudet hiontahiukkaset irtoavat jatkuvasti – kangasalustaan saakka (X-kudos).

#### Käyttö:

Jalostamiseen ja viimeistelyyn. Kaikkien terästen, krominikkeliterästen sekä koboltti-, nikkeli- ja titaaniseosten täysin tasalaatuisena säilyviin tarkkuushiontatuloksiin.

#### Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinoitukoneisiin alkaen numerosta 568526.

### Tekninen kuvaus

Rakeisuus	180
3M-raekokomerkintä	A100
Sarja	237AA

Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	13 mm
Hiomanauhan pituus	305 mm
Tuotenimen määrite	13 × 305 mm
Valmistajamerkintä	237AA Trizact™
Tuotetyyppi	Hiomanauha

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32-38 m/s	
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20-25 m/s	
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-25 m/s	
INOX	soveltuu	18-30 m/s	
Ti	soveltuu	10-20 m/s	
GG(G)	soveltuu	30-45 m/s	
kuiva	soveltuu		