



## Avosilmukka-avain, Avainkoko: 30mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	612800 30
GTIN	4024089009958
Tuoteluokka	66A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu – tukeva varsi ja kestävät leuat.

**Käyttö:**

Vaikeissa paikoissa tehtäviin asennustöihin.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

Sopivat vääntötangot – katso nrot 621600 – 621800.

### Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	16,5 mm
Avainkoko	30 mm
Avaimen pituus L	250 mm
Pään paksuus h	11 mm
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

### Tarvikkeet

Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 16X400 mm

621600 16X400