



Tool24 PickOne – isäntäjärjestelmä EN, Lokeroiden määrä: 640

Tilaustiedot

Tilausnumero	979210 640
GTIN	4045197886033
Tuoteluokka	9SA

Kuvaus

Malli:

Tuotteidenjakojärjestelmä, jossa on innovatiivinen rumpujärjestelmä kunkin yksittäisen tuotteen suojattua ulosottamista varten. Nopean haun, itseavautuvan lokeron ja oikeassa lokerossa näkyvän optisen signaalin ansiosta tuotteet saadaan nopeasti käyttöön. Tool24 PickOne -järjestelmän rumpu on saatavana vakiokokoonpanona neljällä eri lokerokoolla ja yli 1000 kg:n kantavuudella erityisesti teollisuuskäyttöä varten. Molemminpuoleisesti asennettujen reikäseinien ansiosta kosketusnäyttö voidaan kiinnittää joustavasti.

Isäntäjärjestelmää voi haluttaessa laajentaa orjajärjestelmillä ja sen voi yhdistää kaikkiin Tool24-laitteistoversioihin. Maksimimäärä varastoimispaikkoja, soveltuu erinomaisesti pienikokoisille tuotteille, kuten esim. kääntöterille.

Toimituksen sisältö:

Kosketusnäyttö 22 tuumaa, viivakoodilukija, PC mukaan lukien ohjelmistopaketti Basic, englanninkielinen käyttöjärjestelmä.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005 jauhemaalattu.

Huomautus:

Tool24 PickOne -järjestelmän rumpu on saatavana neljällä eri lokerokoolla tuotevalikoiman mukaan ja se on konfiguroitavissa kerran asiakkaan toiveiden mukaisesti. Käänny ammattineuvojasi puoleen.

Painot on ilmoitettu ilman tietokonetta ja näyttöruutua.

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9 mm

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1080 mm

Syvyys: 875 mm

Määrä Lokero A: 640

Paino: 275 kg

Tekninen kuvaus

Paino	275 kg
Leveys	1080 mm
Korkeus	2000 mm
Syvyys	875 mm
Määrä Lokero A	640
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003