



Avosilmukka-avain Kitamuoto, Avainkoko: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	612900 22
GTIN	4018754003587
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu – päässä nelikulmainen reikä, johon voi kiinnittää esim. räikän tai jatkovarren.

Käyttö:

Vääntötyökalujen avulla silmukkapäätä voidaan käyttää vaikeissakin paikassa.

Raaka-aine:

Kromiterässeos, kromattu – kauttaaltaan pintaviimeistely (ei teräviä särmiä).

Huomautus:

Sopivat vääntötyökalut, katso nro 632000 – 641350 ja 655230 – 657766.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	22 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Pään paksuus h	6,3 mm
Pään leveys b	41 mm
Pituus L	44,5 mm
Muoto, väännin	Kitamuoto
Raaka-aine	kromiterässeosta

Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 40 mm	635420 40
Jatkokappale, 3/8"QuickRelease Kokonaispituus 160 mm	635645 160
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635729 200
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636200 3/8
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635429 75
Nivelkahva, 3/8 tuumaa	636000
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635420 75
Tiheähampainen räikkä Zyklop Speed, suunnanvaihdin, 3/8", kallistuspää ja poistonuppi	635190
Murrosnivel, 3/8 tuumaaQuickRelease Tyyppi 3/8	636250 3/8
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635400 75
Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi	635295
Erikoisjatkokappale, 3/8 tuumaa	612950
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 165 mm	635700 165
Jatkokappale, 3/8"QuickRelease Kokonaispituus 75 mm	635645 75
Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, läpimenevä nelikulma, 3/8", poistonuppi	635290
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635420 125
Jatkokappale, 3/8" taipuisa Kokonaispituus 194 mm	635600 194
Jatkokappale, 3/8" erik. pitkä Kokonaispituus 508 mm	635500 508
Tiheähampainen räikkä, 3/8", suunnanvaihdin, poistonuppi ja kääntökahva	635220
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 40 mm	635400 40
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 160 mm	635400 160

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635400 125
Nivelräikkä, 3/8", poistonuppi	635335
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635429 125
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635429 240
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi	635025
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635400 240
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636220 3/8
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635720 200
Läpimenevä räikkä, lyhyt kahva, 3/8"	635900
Jatkokappale, 3/8"erik. pitkä Kokonaispituus 711 mm	635500 711
Jatkokappale, 3/8"erik. pitkä Kokonaispituus 305 mm	635500 305
T-väännin, 3/8 tuumaa QuickRelease Kokonaispituus 165 mm	635750 165
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636229 3/8
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi 3/8	635090 3/8
Jatkokappale, 3/8" QuickRelease Kokonaispituus 240 mm	635645 240