



## Tiheähampainen räikkä Zyklop Speed, suunnanvaihdin, 3/8", kallistuspää ja poistonuppi



### Tilaustiedot

Tilausnumero	635190
GTIN	4013288121875
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

#### Malli:

Vapaasti **käännettävä räikkäpää**, määritellyt loksahdusasennot arvossa 0° (käyttö ruuvitaltan tapaan) ja molemmilla puolilla asennoissa 75° ja 90°. Työskentelykulma 5°, poistonuppi ja suunnanvaihdinkieppo.

#### Standardi:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Sopii :

Käsi­käyt­toiset päät.

Vääntö­neli­kulma: 3/8 tuuma

Hammas­luku: 72

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	8000 B
Vääntö­neli­kulma	3/8 tuuma
Kokonais­pituus	199 mm
Hammas­luku	72
Työskentely­kulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Räikkä