



Avosilmukka-avain Kitamuoto, Avainkoko: 24mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 612900 24 |
| GTIN | 4018754003594 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu – päässä nelikulmainen reikä, johon voi kiinnittää esim. räikän tai jatkovarren.

Käyttö:

Vääntötyökalujen avulla silmukkapäätä voidaan käyttää vaikeissakin paikassa.

Raaka-aine:

Kromiterässeos, kromattu – kauttaaltaan pintaviimeistely (ei teräviä särmiä).

Huomautus:

Sopivat vääntötyökalut, katso nro 632000 – 641350 ja 655230 – 657766.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|------------------|
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma |
| Avainkoko | 24 mm |
| Pään paksuus h | 6,3 mm |
| Pään leveys b | 41 mm |
| Pituus L | 44,5 mm |
| Muoto, väännin | Kitamuoto |
| Raaka-aine | kromiterässeosta |

| | |
|-------------|------------|
| Pinta | kromattu |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |

Tarvikkeet

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jatkokappale, 3/8" taipuisa Kokonaispituus 194 mm | 635600 194 |
| Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8 | 636220 3/8 |
| Tiheähampainen räikkä, 3/8", suunnanvaihdin, poistonuppi ja kääntökahva | 635220 |
| Läpimenevä räikkä, lyhyt kahva, 3/8" | 635900 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm | 635400 125 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm | 635429 125 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm | 635400 75 |
| Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, läpimenevä nelikulma, 3/8", poistonuppi | 635290 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm | 635429 75 |
| T-väänin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm | 635729 200 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 40 mm | 635400 40 |
| Jatkokappale, 3/8" erik. pitkä Kokonaispituus 305 mm | 635500 305 |
| T-väänin, 3/8 tuumaa QuickRelease Kokonaispituus 165 mm | 635750 165 |
| Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8 | 636229 3/8 |
| Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi 3/8 | 635090 3/8 |
| Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi | 635295 |
| Jatkokappale, 3/8" QuickRelease Kokonaispituus 240 mm | 635645 240 |
| Murrosnivel, 3/8 tuumaa QuickRelease Tyyppi 3/8 | 636250 3/8 |
| Jatkokappale, 3/8" QuickRelease Kokonaispituus 75 mm | 635645 75 |
| Jatkokappale, 3/8" erik. pitkä Kokonaispituus 508 mm | 635500 508 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm | 635420 75 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nivelkahva, 3/8 tuumaa | 636000 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 40 mm | 635420 40 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm | 635420 125 |
| T-väänin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 165 mm | 635700 165 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 160 mm | 635400 160 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm | 635400 240 |
| Jatkokappale, 3/8"QuickRelease Kokonaispituus 160 mm | 635645 160 |
| Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi | 635025 |
| Jatkokappale, 3/8"erik. pitkä Kokonaispituus 711 mm | 635500 711 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm | 635429 240 |
| Erikoisjatkokappale, 3/8 tuumaa | 612950 |
| T-väänin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm | 635720 200 |
| Tiheähampainen räikkä Zyklop Speed, suunnanvaihdin, 3/8", kallistus pää ja poistonuppi | 635190 |
| Nivelräikkä, 3/8", poistonuppi | 635335 |
| Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8 | 636200 3/8 |