

**Kaksipäinen kiintoavainsarja, Avainten määrä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	611000 8
GTIN	4018754057535
Tuoteluokka	63A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyörästetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kaksipäinen kiintoavain nro 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Koot 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x21; 19x22

**Tekninen kuvaus**

Avainten määrä	8
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Tuotetyyppi	Ruuviavain

**Tarvikkeet**

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610100 12X13
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm	610100 6X7
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610100 10X11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 19X22 mm	610100 19X22
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610100 8X9
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610100 14X15
Muovinen kiinnityspidin Avainten lkm 8	611500 8
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X21 mm	610100 18X21
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610100 16X17