



## 12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 10mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 642500 10     |
| GTIN         | 4018754167678 |
| Tuoteluokka  | 63A           |

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. Kaksoiskuusikulma, **AS-Drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 3124-L**

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 642529

### Tekninen kuvaus

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pituus          | 83 mm     |
| Avainkoko       | 10 mm     |
| Ø poistopuoella | 14,5 mm   |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Standardi       | DIN 3124  |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Standardi         | ASME B 107.5M            |
| Standardi         | ISO 2725-1               |
| Standardi         | DIN EN 3710              |
| Standardi         | DIN EN 3709              |
| Irrotusprofiili   | 12-kulmainen holkkiavain |
| Raaka-aine        | kromiterässeosta         |
| Pinta             | kromattu                 |
| AS-Drive-profiili | kyllä                    |
| Tuotetyyppi       | Avainhylsy               |