



Turvakaappi, Leveys: 1200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	981105 1200
GTIN	4045197886309
Tuoteluokka	96G

Kuvaus

Malli:

Ulkokuori teräspeltiä, sisäkuori HPL-pinnoitettua levyä. Lattialiitännäkiskot jaloterästä.

Upotustasot korkeussäädettävissä 64 mm:n välein.

Palotilanteissa automaattinen itsesuljenta termomekaniikan avulla: Ovi sulkeutuu enint. 50 °C:n ja ilmanotto- ja poistokanavat 70 °C:n lämpötilassa.

Ilmanvaihtoliitännät DN 80 -muhveilla.

Käyttö TRGS 510 mukaisesti (myös ilman ilmanpoistoa!).

Maattoliitännät TRBS 2153 mukaisesti (syttymislähteitä vältettävä).

Keruuallas vastaa teräsallasmääräyksiä (StaWaR, DiBt Berlin).

Säätöjalkoja käytetään tasoittamaan alustan epätasaisuuksia.

Varustettu DOM-liitännöillä (liitettävissä lukitusjärjestelmään).

Kuvaus mainosteksti:

- **Ulkorunko teräslevyä, sisärunko HPL-pinnoitettua levyä.**
- **Hyllytasoja voi kiinnittää 64 mm:n välein.**
- **Palon yhteydessä automaattinen itsesuljenta.**
- **Maadoitus- ja poistoilmaliitännällä.**
- **DOM-liitännöillä (voidaan käyttää lukitusjärjestelmässä).**
- **Lukittavissa.**

Standardi:

DIN EN 14470-1 (Typ 90).

90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).

Isolierung nach DIN 4102.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Pohjakeräysaltaan tilavuus	33 l
Hyötysyvyys	430 mm
Lokeroalustojen määrä	3
Hyllytason kantavuus	75 kg
Reikälevyjen lkm	1
Hyötykorkeus	1700 mm
Syvyys	598 mm
Leveys	1190 mm
Paino	505 kg
Pohjakeräysaltaiden lkm	1
Hyötyleveys	1087 mm
Korkeus	1935 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	75 kg
Korkeudensäätö portaittain	64 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tulenkestävyys	90 min
Tuotetyyppi	Turvakaappi