



Kaksipäinen pienoiskiintoavain, Avainkoko: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	612200 10
GTIN	4018754018611
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapeat päät. Kidat eri kulmissa (15° ja 75°), molemmissa päissä sama avainkoko.

Käyttö:

Soveltuu työskentelyyn ahtaissa paikoissa.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Tekninen kuvaus

Avainkoko \varnothing	10 mm
kidan enimmäiskorkeus h	3 mm
kidan enimmäisleveys b1	21 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	105 mm
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	75 astetta
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	Lohkeilematon, krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

