




Silovalssaustyökalu EG14 yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: VDI40



Tilaustiedot

Tilausnumero	291510 VDI40
GTIN	4060491000114
Tuoteluokka	29F

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.

Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.

Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).

Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.

Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm^2 ja kovuus enintään 45 HRC.

Sopii:

Ø-alue (suositus): alk. 50 mm

Huomautus:

Työstöpinta ja työkalu riippuvat kulloisestakin revolverityypistä (tähti/kiekko).

- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**
- **Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.**

Tekninen kuvaus

Kärjen keskisiirto f	71,3 mm
Rullan Ø	14 mm
maksimi valssausvoima	8 kN
Varren kiinnitystyyppi	VDI40
Ulkonema L _A	131 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyppi	Silovalssaustyökalu