



## Silovalssaustyökalu EG14 yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: VDI40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	291515 VDI40
GTIN	4060491000138
Tuoteluokka	29F

### Kuvaus

**Malli:**

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.

Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

**Etu:**

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon  $R_z < 1 \mu\text{m}$  asti.

Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).

Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.

**Käyttö:**

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.

Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään  $1400 \text{ N/mm}^2$  ja kovuus enintään 45 HRC.

**Sopii:**

Ø-alue (suositus): alk. 50 mm

**Huomautus:**

Työstöpinta ja työkalu riippuvat kulloisestakin revolverityypistä (tähti/kiekko).

- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**
- **Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.**

### Tekninen kuvaus

Kärjen keskisiirto f	44 mm
----------------------	-------

Rullan Ø	14 mm
maksimi valssausvoima	8 kN
Varren kiinnitystyyppi	VDI40
Ulkonema L <sub>A</sub>	158,1 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyppi	Silovalssaustyökalu