




Silovalssaustyökalu EG45-40M yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: S32



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 291520 S32 |
| GTIN | 4060491000183 |
| Tuoteluokka | 29F |

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.

Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.

Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).

Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.

Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm^2 ja kovuus enintään 45 HRC.

Sopii:

Ø-alue (suositus): alk. 35 mm

Suositus:

Ulkopinnoille, säde ulottuu tasopintaan asti.

Huomautus:

- **Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.**
- **Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.**

Rullan säde = 2,5 mm. Työstettävät työkappaleen säteet 4 mm - 12 mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Varren nelikulmio | 32 × 32 mm |
| maksimi valssausvoima | 4 kN |
| Kärjen keskisiirto f | 101,1 mm |
| Rullan Ø | 40 mm |
| Varren kiinnitystyyppi | S32 |
| Ulkonema L _A | 130 mm |
| Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään |
| Tuotetyyppi | Silovalssaustyökalu |