




Silovalssaustyökalu EG45-40M yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: VDI40



Tilaustiedot

Tilausnumero	291520 VDI40
GTIN	4060491000190
Tuoteluokka	29F

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.

Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.

Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).

Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.

Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm^2 ja kovuus enintään 45 HRC.

Sopii:

Ø-alue (suositus): alk. 35 mm

Suositus:

Ulkopinnoille, säde ulottuu tasopintaan asti.

Huomautus:

- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**
- **Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.**

Rullan säde = 2,5 mm. Työstettävät työkappaleen säteet 4 mm - 12 mm.

Tekninen kuvaus

maksimi valssausvoima	4 kN
Rullan Ø	40 mm
Kärjen keskisiirto f	69 mm
Varren kiinnitystyyppi	VDI40
Ulkonema L _A	129 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu