




## Silovalssaustyökalu EG45-40M yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: VDI50



### Tilaustiedot

Tilausnumero	291520 VDI50
GTIN	4060491000206
Tuoteluokka	29F

### Kuvaus

**Malli:**

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.

Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

**Etu:**

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon  $R_z < 1 \mu\text{m}$  asti.

Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).

Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.

**Käyttö:**

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.

Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään  $1400 \text{ N/mm}^2$  ja kovuus enintään 45 HRC.

**Sopii:**

Ø-alue (suositus): alk. 35 mm

**Suositus:**

Ulkopinnoille, säde ulottuu tasopintaan asti.

**Huomautus:**

- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**
- **Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.**

Rullan säde = 2,5 mm. Työstettävät työkappaleen säteet 4 mm - 12 mm.

### Tekninen kuvaus

maksimi valssausvoima	4 kN
Rullan Ø	40 mm
Kärjen keskisiirto f	69 mm
Varren kiinnitystyyppi	VDI50
Ulkonema L <sub>A</sub>	129 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyppi	Silovalssaustyökalu