

**Garant****Taso-demagnetointilaite DM1, Tyyppi: 300****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380862 300
GTIN	4045197886224
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

- Lamellitaso lamelloitua piilevyä, pienet tehohäviöt indusoitujen pyörrevirtojen ansiosta.
- Virransyöttö 230 V / 50 Hz tai 115 V / 60 Hz (vaihdettava).
- Suojaluokka IP21 (täysin koteloitu laite).
- Kuormitusaikasuhde 100 % (jatkuva käyttö mahdollinen).

**Kuvateksti:**

OR-koodi lisätietopyyntöä varten.

Laadukkaat piilevypinnat

Helppo kytkentä. Soveltuu 115 V ja 230 V.

Kahvat integroitu, sujuvaa kuljetusta varten

**Käyttö:**

- Demagnetointi suoritetaan viemällä työkappale yhden tai useamman kerran samaan suuntaan lamellitason päällä, jolloin työkappaleen on aina oltava riittävän kaukana vaihtuvista magneettisista kentistä.
- Työkappaleiden demagnetointiin magneettisen kiinnityksen jälkeen.
- Vankka rakenne (painevalettu alumiinikotelo) takaa pitkän käyttöiän vaativissa käyttökohteissa.

**Tekninen kuvaus**

Rungon korkeus	137 mm
----------------	--------

Kotelon pituus	260 mm
suurin työkappaleen leveys	305 mm
Tunkeutumissyvyys	75 mm
Lamellitason pituus	250 mm
Rungon leveys	315 mm
Lamellitason leveys	305 mm
Paino	36,5 kg
Tehonkulutus	990 W
Demagnetointilaitteen teholuokka (DMC)	+++
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Suojaluokitus	IP 21
Kuormitusaikasuhte	100 %
Tuotetyyppi	Demagnetointilaite