



Silovalssaustyökalu EGI5-32AI yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: S25



Tilaustiedot

Tilausnumero	291530 S25
GTIN	4060491000244
Tuoteluokka	29F

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.

Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

Hyvä jousto ulko- ja sisäkäytössä.

Riippumaton halkaisijasta (suositusalueen sisällä) sisätyöstössä.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.

Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).

Tasalaatuiset tulokset valsausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.

Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm² ja kovuus enintään 45 HRC.

Ulko-Ø alkaen 10 mm ja sisä-Ø alkaen 32 mm.

Sopii:

Ø-alue ulkoinen (suositus): 10 mm - 100 mm

Ø-alue sisäinen (suositus): 32 mm - 150 mm

Toimituksen sisältö:

Kaksi häkkiin sisäänrakennettua vararullaa.

Huomautus:

- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**
- **Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.**

Tekninen kuvaus

Rullan Ø	5 mm
maksimi valssausvoima	3 kN
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	32 mm
Varren nelikulmio	25 × 25 mm
Kärjen keskisiirto f	82,2 mm
Varren kiinnitystyyppi	S25
Ulkonema L_A	154 mm
Hyötypituus L_N	100 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyppi	Silovalssaustyökalu