



Momenttiavain-ruuvinvääntimenpidin, Suurin kiristysmomentti: 500cNm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659991 500
GTIN	2050001922328
Tuoteluokka	66F

Kuvaus

Sopii:

Vaihtoterät malliin Torx® nro 659995 ja Torx Plus® nro 659996 sekä valikoimaan nro 659990.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	500 cNm
Vääntömomenttialue	60 - 500 cNm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
Vääntömomenttialue	0,6 - 5 Nm
Lukema valittavissa	Nm
Kokonaispituus L	131,4 mm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Palaute	irrottava
Laukaisuarvon säädettävyys	esiasetettu

Liitântämuoto	Vaihdeettava terä
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Laukaisuarvon asetus	esiasetettu
Sarja	Dinaplu
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty	kyllä
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitalta