



## Avosilmukka-avain, Avainkoko: 14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	612800 14
GTIN	4024089009897
Tuoteluokka	66A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu – tukeva varsi ja kestävät leuat.

**Käyttö:**

Vaikeissa paikoissa tehtäviin asennustöihin.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

Sopivat vääntötangot – katso nrot 621600 – 621800.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	14 mm
Porauksen Ø	8,5 mm
Avaimen pituus L	160 mm
Pään paksuus h	5,5 mm
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

### Tarvikkeet

Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 8X180 mm	621600 8X180
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 175 mm	621800 175
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 245 mm	621800 245
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 180 mm	621800 180