



Kaksipäinen kiintoavainsarja, Avainten määrä: 12



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 611000 12 |
| GTIN | 4018754057559 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyörästetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen kiintoavain nro 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|----------------|
| Avainten määrä | 12 |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Kidan asento 1 | 15 astetta |
| Kidan asento 2 | 15 astetta |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |

Tarvikkeet

| | |
|--|--------------|
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm | 610100 6X7 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 27X32 mm | 610100 27X32 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm | 610100 12X13 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 24X26 mm | 610100 24X26 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm | 610100 18X19 |
| Muovinen kiinnityspidin Avainten lkm 12 | 611500 12 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 21X23 mm | 610100 21X23 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm | 610100 10X11 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 20X22 mm | 610100 20X22 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 30X34 mm | 610100 30X34 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm | 610100 8X9 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm | 610100 14X15 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm | 610100 16X17 |