

Pöytäleikkuri

Vipukäyttöinen peltileikkuri, Malli: 1BR/5



Tilaustiedot

Tilausnumero	769930 1BR/5
GTIN	2050001933379
Tuoteluokka	76L

Kuvaus

Malli:

Luja, nuorrutetusta teräksestä valmistettu leikkurirunko. Edestakaisin liikkuva, välyksetön teräkelkka (vain vähäistä kitkahäviötä), erikoiskarkaistut ja hiotut terät erikoistyökäluterästä. Vipubarressa painontasausjousi turvavarusteena, kaikki niveltapit säädettäviä, kaikissa malleissa portaattomasti säädettävä pidätin.

Leuat siirtyvät vipumekanismiin avulla. Leikkaa peltiä ja pyöröterästä.

Pintakäsittely:

Punaruskea.

Huomautus:

- **Varateriä jälkikäteen tilattaessa on annettava seuraavat tiedot: Valmiste, malli, mahdollisesti myös valmistusnumero tai tarkka mittapiirustus.**
- **Ota huomioon: Ilmoitettu leikkuukyky on enimmäisarvo. Jos leikkuria käytetään säännöllisesti sen leikkuukyvyn ylärajoilla, kehotamme käyttämään seuraavaksi suurempaa mallia.**
- **Leikkuukykytiedot koskevat materiaalia, jonka vetolujuus on 450 N/mm².**

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky levyn paksuutena	5:een asti mm
------------------------------	---------------

Paino	12 kg
Malli	1BR/5
Terän pituus alhaalla	150 mm
Terän pituus ylhäällä	173 mm
Leikkuukyky pyöröteräksen Ø:na	11:een asti mm
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

Tarvikkeet

Varaterä levyille (yläterä) Malli 1BR/5	769932 1BR/5
Vipulukitusjousi Sopii malliin 1BR/5	769931 1BR/5
Vipulukitusjousi Sopii malliin 1BR5/2	769933 1BR5/2
Varaterä levyille (alaterä) Malli 1BR/5	769934 1BR/5