

Pneumatische

Vipukäyttöinen peltileikkuri, Malli: 1BR/4



Tilaustiedot

Tilausnumero	769930 1BR/4
GTIN	2050001933362
Tuoteluokka	76L

Kuvaus

Malli:

Luja, nuorrutetusta teräksestä valmistettu leikkurirunko. Edestakaisin liikkuva, välyksetön teräkelkka (vain vähäistä kitkahäviötä), erikoiskarkaistut ja hiotut terät erikoistyökaluterästä. Vipubarressa painontasausjousi turvavarusteena, kaikki niveltapit säädettäviä, kaikissa malleissa portaattomasti säädettävä pidätin.

Leuat siirtyvät vipumekanismiin avulla. Leikkaa peltiä ja pyöröterästä.

Pintakäsittely:

Punaruskea.

Huomautus:

- **Varateriä jälkikäteen tilattaessa on annettava seuraavat tiedot: Valmiste, malli, mahdollisesti myös valmistusnumero tai tarkka mittapiirustus.**
- **Ota huomioon: Ilmoitettu leikkuukyky on enimmäisarvo. Jos leikkuria käytetään säännöllisesti sen leikkuukyvyn ylärajoilla, kehotamme käyttämään seuraavaksi suurempaa mallia.**
- **Leikkuukykytiedot koskevat materiaalia, jonka vetolujuus on 450 N/mm².**

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky levyn paksuutena	< 4 mm
------------------------------	--------

Malli	1BR/4
Terän pituus alhaalla	120 mm
Leikkuukyky pyöröteräksen Ø:na	10 asti mm
Paino	10,5 kg
Terän pituus ylhäällä	149 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

Tarvikkeet

Vipulukitusjousi Sopii malliin 1BR4/2	769933 1BR4/2
Vipulukitusjousi Sopii malliin 1BR/4	769931 1BR/4
Varaterä levyille (alaterä) Malli 1BR/4	769934 1BR/4
Varaterä levyille (yläterä) Malli 1BR/4	769932 1BR/4