



## Silovalssaustyökalu G, Sylinterin varren Ø 20 mm, Ø D: 16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	291553 16
GTIN	4060491000404
Tuoteluokka	29F

### Kuvaus

#### Malli:

Käyttö CNC-koneissa ja tavallisissa sorvaus-, jyrsintä- ja porakoneissa.  
Portaaton µm-säätö (säätöalue -0,05 mm ... +0,1 mm).

#### Etu:

**Erityisesti sarjatuotantoon.** Maksimaalinen tuottavuus **syötöillä** 0,05 - 0,3 mm **rullaa kohti**.  
Pinnanlaatu mahdollinen arvoon  $R_z < 1 \mu\text{m}$  asti.  
Automaattinen vapautus vedettäessä työkalu takaisin estää sileäksi valssattujen pintojen vahingoittumisen.

#### Käyttö:

- **Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.**
- **Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm<sup>2</sup> ja kovuus enintään 45 HRC.**
- **Työstö myötäpäivään.**
- **Toleranssiluokkaan IT8 asti.**
- **Rei'ille, joiden Ø on enintään 49 mm.**

#### Huomautus:

Ø 10 mm alkaen saatavilla valinnaisesti myös sisäjähdytyksellä.

### Tekninen kuvaus

Staluen	-0,05 / +0,1 mm
Rullien lkm	5
varren Ø D <sub>s</sub>	35 mm
Nimellis-Ø D	16 mm

Hyötypituus L <sub>N</sub>	50 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	128 mm
Varren kiinnitystyyppi	Sylinterin varren Ø 20 mm
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu