

Pöytäleikkuri

Vipukäyttöinen peltileikkuri, Malli: 4BR/8



Tilaustiedot

Tilausnumero	769930 4BR/8
GTIN	2050001933393
Tuoteluokka	76L

Kuvaus

Malli:

Luja, nuorrutetusta teräksestä valmistettu leikkurirunko. Edestakaisin liikkuva, välyksetön teräkelkka (vain vähäistä kitkahäviötä), erikoiskarkaistut ja hiotut terät erikoistyökaluterästä. Vipubarressa painontasausjousi turvavarusteena, kaikki niveltapit säädettäviä, kaikissa malleissa portaattomasti säädettävä pidätin.

Leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Leikkaa peltiä ja pyöröterästä. Hammasvipumekanismi. Leikkaa terästä, lattaterästä, pyörö- ja nelikulmaterästä. Levyterillä voi myös loveta tai leikata L- ja T-terästä suora- tai viistokulmaisesti. Tähän tarvitaan 2 - 3 vivunliikettä.

Pintakäsittely:

Punaruskea.

Huomautus:

- **Varateriä jälkikäteen tilattaessa on annettava seuraavat tiedot: Valmiste, malli, mahdollisesti myös valmistusnumero tai tarkka mittapiirustus.**
- **Ota huomioon: Ilmoitettu leikkuukyky on enimmäisarvo. Jos leikkuria käytetään säännöllisesti sen leikkuukyvyn ylärajoilla, kehoitamme käyttämään seuraavaksi suurempaa mallia.**
- **Leikkuukykytiedot koskevat materiaalia, jonka vetolujuus on 450 N/mm².**

Tekninen kuvaus

Paino	47 kg
Leikkuukyky nelikulmateräksen paksuus	18:aan asti mm
Terän pituus ylhäällä	186 mm
Leikkuukyky pyöröteräksen Ø:na	20:een asti mm
Malli	4BR/8
Leikkuukyky levyn paksuutena	-8 mm
Terän pituus alhaalla	175 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

Tarvikkeet

Vipulukitusjousi Malli RECHTS	769937 RECHTS
Varaterä levyille (alaterä) Malli 4BR/8	769934 4BR/8
Varaterä levyille (yläterä) Malli 4BR/8	769932 4BR/8