

Pneumatische

## Vipukäyttöinen peltileikkuri, Malli: 1BR/6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	769930 1BR/6
GTIN	2050001933386
Tuoteluokka	76L

### Kuvaus

#### Malli:

Luja, nuorrutetusta teräksestä valmistettu leikkurirunko. Edestakaisin liikkuva, välyksetön teräkelkka (vain vähäistä kitkahäviötä), erikoiskarkaistut ja hiotut terät erikoistyökaluterästä. Vipubarressa painontasausjousi turvavarusteena, kaikki niveltapit säädettäviä, kaikissa malleissa portaattomasti säädettävä pidätin.

Leuat siirtyvät vipumekanismiin avulla. Leikkaa peltiä ja pyöröterästä.

#### Pintakäsittely:

Punaruskea.

#### Huomautus:

- **Varateriä jälkikäteen tilattaessa on annettava seuraavat tiedot: Valmiste, malli, mahdollisesti myös valmistusnumero tai tarkka mittapiirustus.**
- **Ota huomioon: Ilmoitettu leikkuukyky on enimmäisarvo. Jos leikkuria käytetään säännöllisesti sen leikkuukyvyn ylärajoilla, kehotamme käyttämään seuraavaksi suurempaa mallia.**
- **Leikkuukykytiedot koskevat materiaalia, jonka vetolujuus on 450 N/mm<sup>2</sup>.**

### Tekninen kuvaus

Leikkuukyky pyöröteräksen Ø:na	Arvoon 13 saakka mm
--------------------------------	---------------------

Terän pituus ylhäällä	211 mm
Malli	1BR/6
Leikkuukyky levyn paksuutena	Arvoon 6 saakka mm
Terän pituus alhaalla	180 mm
Paino	19 kg
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

## Tarvikkeet

Varaterä levyille (alaterä) Malli 1BR/6	769934 1BR/6
Vipulukitusjousi Sopii malliin 1BR6/3	769933 1BR6/3
Vipulukitusjousi Sopii malliin 1BR/6	769931 1BR/6
Varaterä levyille (yläterä) Malli 1BR/6	769932 1BR/6