



## 12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 9mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	637000 9
GTIN	4018754001927
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä **AS-drive**-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

#### Standardi:

#### DIN 3124

#### Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 637029

### Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	13 mm
Avainkoko	9 mm
Pituus	25 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma

Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Avainhylsy