



## Kaksipäinen kiintoavain, kromattu, Avainkoot: 34X36mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	610950 34X36
GTIN	4045197441508
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko <sub>2</sub>	36 mm
kidan enimmäisleveys b <sub>2</sub>	80 mm
kidan enimmäiskorkeus h	10 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	34 mm
kidan enimmäisleveys b <sub>1</sub>	75 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	325 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain