



Avosilmukka-avain, Avainkoko: 17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	612800 17
GTIN	4024089009903
Tuoteluokka	66A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu – tukeva varsi ja kestävät leuat.

Käyttö:

Vaikeissa paikoissa tehtäviin asennustöihin.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

Sopivat vääntötangot – katso nrot 621600 – 621800.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	10,5 mm
Avainkoko	17 mm
Avaimen pituus L	200 mm
Pään paksuus h	6 mm
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 245 mm	621800 245
Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 10X200 mm	621600 10X200
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 180 mm	621800 180