



Kaksipäinen kiintoavainsarja, Avainten määrä: 13



Tilaustiedot

Tilausnumero	611000 13
GTIN	4018754057566
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyörästetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen kiintoavain nro 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	13
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610100 8X9
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 36X41 mm	610100 36X41
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 27X32 mm	610100 27X32
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610100 16X17
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 30X34 mm	610100 30X34
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm	610100 6X7
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 21X23 mm	610100 21X23
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 20X22 mm	610100 20X22
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610100 12X13
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610100 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610100 10X11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610100 18X19
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 24X26 mm	610100 24X26