



Avosilmukka-avain, Avainkoko: 19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	612800 19
GTIN	4024089009910
Tuoteluokka	66A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu – tukeva varsi ja kestävät leuat.

Käyttö:

Vaikeissa paikoissa tehtäviin asennustöihin.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

Sopivat vääntötangot – katso nrot 621600 – 621800.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	19 mm
Porauksen Ø	12,5 mm
Avaimen pituus L	200 mm
Pään paksuus h	7 mm
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

Tarvikkeet

Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 12X250 mm	621600 12X250
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 245 mm	621800 245
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 180 mm	621800 180