



Kaksipäinen kiintoavainsarja, Avainten määrä: 7ZOLL



Tilaustiedot

Tilausnumero	611000 7ZOLL
GTIN	4018754080762
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyörästetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen kiintoavain nro 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 tuumaa rullattavassa kangastaskussa

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	7
Avainkoon mitat	tuumamitat
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 3	610120 3
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 13	610120 13
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 8	610120 8
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 1	610120 1
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 22	610120 22
Muovinen kiinnityspidin Avainten lkm 8	611500 8
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 32	610120 32
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 16	610120 16
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 5	610120 5