



## Avosilmukka-avain, Avainkoko: 22mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	612800 22
GTIN	4024089009927
Tuoteluokka	66A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu – tukeva varsi ja kestävät leuat.

**Käyttö:**

Vaikeissa paikoissa tehtäviin asennustöihin.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

Sopivat vääntötangot – katso nrot 621600 – 621800.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	22 mm
Porauksen Ø	12,5 mm
Avaimen pituus L	200 mm
Pään paksuus h	8 mm
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

### Tarvikkeet

Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 12X250 mm	621600 12X250
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 245 mm	621800 245
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 180 mm	621800 180