



## Avosilmukka-avain Rengasmuoto avoin, Avainkoko: 16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	612920 16
GTIN	4018754003389
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu – päässä nelikulmainen reikä, johon voi kiinnittää esim. räikän tai jatkovarren.

**Käyttö:**

Vääntötyökalujen avulla silmukkapäätä voidaan käyttää vaikeissakin paikassa.

**Raaka-aine:**

Kromiterässeos, kromattu – kauttaaltaan pintaviimeistely (ei teräviä särmiä).

**Huomautus:**

Sopivat vääntötyökalut, katso nro 632000 – 641350 ja 655230 – 657766.

### Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Avainkoko	16 mm
Pään paksuus h	17,5 mm
Pään leveys b	24,6 mm
Pituus L	36,1 mm
Muoto, väännin	Rengasmuoto, avoin
Raaka-aine	kromiterässeosta

Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy

## Tarvikkeet

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635429 240
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi 3/8	635090 3/8
Jatkokappale, 3/8"QuickRelease Kokonaispituus 75 mm	635645 75
Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, läpimenevä nelikulma, 3/8", poistonuppi	635290
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636220 3/8
Läpimenevä räikkä, lyhyt kahva, 3/8"	635900
Nivelräikkä, 3/8", poistonuppi	635335
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635400 125
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635720 200
Tiheähampainen räikkä, 3/8", suunnanvaihdin, poistonuppi ja kääntökahva	635220
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635400 240
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635420 125
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 165 mm	635700 165
Murrosnivel, 3/8 tuumaaQuickRelease Tyyppi 3/8	636250 3/8
Jatkokappale, 3/8"QuickRelease Kokonaispituus 240 mm	635645 240
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 40 mm	635420 40
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635429 125
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635729 200
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 40 mm	635400 40
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 160 mm	635400 160
Erikoisjatkokappale, 3/8 tuumaa	612950
Jatkokappale, 3/8"QuickRelease Kokonaispituus 160 mm	635645 160

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635400 75
Nivelkahva, 3/8 tuumaa	636000
T-väännin, 3/8 tuumaa QuickRelease Kokonaispituus 165 mm	635750 165
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635420 75
Jatkokappale, 3/8" taipuisa Kokonaispituus 194 mm	635600 194
Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi	635295
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi	635025
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635429 75
Tiheähampainen räikkä Zyklop Speed, suunnanvaihdin, 3/8", kallistus pää ja poistonuppi	635190
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636229 3/8
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636200 3/8