



Kaksipäinen kiintoavainsarja, Avainten määrä: 11ZOLL



Tilaustiedot

Tilausnumero	611000 11ZOLL
GTIN	4018754080779
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen kiintoavain nro 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 tuumaa rullattavassa kangastaskussa

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	11
Avainkoon mitat	tuumamitat
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 19	610120 19
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 8	610120 8
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 22	610120 22
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 32	610120 32
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 1	610120 1
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 3	610120 3
Muovinen kiinnityspidin Avainten lkm 12	611500 12
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 13	610120 13
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 9	610120 9
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 10	610120 10
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 16	610120 16
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 18	610120 18
Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat Tyyppi 5	610120 5