



Avosilmukka-avain Kitamuoto, Avainkoko: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	612900 14
GTIN	4018754003518
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu – päässä nelikulmainen reikä, johon voi kiinnittää esim. räikän tai jatkovarren.

Käyttö:

Vääntötyökalujen avulla silmukkapäätä voidaan käyttää vaikeissakin paikassa.

Raaka-aine:

Kromiterässeos, kromattu – kauttaaltaan pintaviimeistely (ei teräviä särmiä).

Huomautus:

Sopivat vääntötyökalut, katso nro 632000 – 641350 ja 655230 – 657766.

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Avainkoko	14 mm
Pään paksuus h	6,3 mm
Pään leveys b	30 mm
Pituus L	37,7 mm
Muoto, väännin	Kitamuoto
Raaka-aine	kromiterässeosta

Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 40 mm	635400 40
Jatkokappale, 3/8" taipuisa Kokonaispituus 194 mm	635600 194
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 160 mm	635400 160
Nivelräikkä, 3/8", poistonuppi	635335
Erikoisjatkokappale, 3/8 tuumaa	612950
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635400 240
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635729 200
Jatkokappale, 3/8" erik. pitkä Kokonaispituus 711 mm	635500 711
Jatkokappale, 3/8" QuickRelease Kokonaispituus 240 mm	635645 240
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636220 3/8
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635400 75
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635429 240
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636229 3/8
Tiheähampainen räikkä Zyklop Speed, suunnanvaihdin, 3/8", kallistus pää ja poistonuppi	635190
Jatkokappale, 3/8" QuickRelease Kokonaispituus 75 mm	635645 75
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635420 75
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636200 3/8
T-väännin, 3/8 tuumaa QuickRelease Kokonaispituus 165 mm	635750 165
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 165 mm	635700 165
Jatkokappale, 3/8" QuickRelease Kokonaispituus 160 mm	635645 160
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635420 125
Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, läpimenevä nelikulma, 3/8", poistonuppi	635290

Jatkokappale, 3/8"erik. pitkä Kokonaispituus 305 mm	635500 305
Läpimenevä räikkä, lyhyt kahva, 3/8"	635900
Tiheähampainen räikkä, 3/8", suunnanvaihdin, poistonuppi ja kääntökahva	635220
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635429 75
Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi	635295
Nivelkahva, 3/8 tuumaa	636000
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635400 125
T-väänin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635720 200
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 40 mm	635420 40
Murrosnivel, 3/8 tuumaaQuickRelease Tyyppi 3/8	636250 3/8
Jatkokappale, 3/8"erik. pitkä Kokonaispituus 508 mm	635500 508
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi 3/8	635090 3/8
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635429 125
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi	635025