


STARCKE®**Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 6-kert. + 1, Ø 150 mm, Rakeisuus: 320****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567775 320
GTIN	4002748778230
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus**Malli:**

Hiomapaperi Starcke 540 FK (F-paperi, raekoko 40 - 180) tai Starcke 544 C3K (raek. 240 – 800, stearaattipinnoite), **erinomainen kestävyys, tiheä hajonta.**

Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundin (A) ansiosta.

Laikan takapuoli on peitetty velourisilmukalla ja sen itsekiinnittyvyys takaa nopean laikan vaihdon.

6-kertainen rei'itys Atlas Copcon hiomakoneeseen RO150 (nro 073700-150), Boschiin, Metaboon jne.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.

Epäkeskhiomakoneisiin, tarralaikan alusta esim. nro 567885 / 567990 (pölynpoisto mahdollinen). Suurin kehänopeus **40 m/s.**

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	320
Kiekon Ø	150 mm
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
imureikien lukumäärä	7
Käyttökone	Epäkeskoihomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm	567990 147
PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm	567887 150
PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm	567885 150

