

MIRKA**Tarrahiomalaikka ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567804 120
GTIN	6416868219999
Tuoteluokka	56M

Kuvaus**Malli:**

Tarrahiomalaikat, jotka koostuvat hiomarakeella pinnoitetusta polyamidikudoksesta **verkkomaisella rakenteella** ja tuhansilla rei'illä.

Uusimman sukupolven **ABRANET® ACE** optimoidulla hiomaverkolla ja **keramiikkarakeella (CER)** tuottaa erinomaisen hiontatuloksen ja kestää käytössä pitempään. Soveltuu erityisesti erittäin koville materiaaleille, kuten UV-maaleille, pohjustusaineille ja kovapuulle sekä soveltuu hyvin myös teräsmateriaaleille.

Etu:

- **Pölytöntä hiontaa: siisti työympäristö ja pieni ympäristökuormitus.**
- **Laikka ei tukkeudu (ei pölypaakuista johtuvia pintavirheitä).**
- **Taatusti parempi pinnanlaatu vähemmällä hioma-aineen kulutuksella.**
- **Hyvä hiontateho – aineenpoistokyky voi parantua tietyillä pinnoilla moninkertaiseksi.**

Käyttö:

Soveltuu erityisesti **erittäin koville materiaaleille**, kuten UV-maaleille, pohjustusaineille, kovapuulle sekä soveltuu hyvin myös teräsmateriaaleille.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	120
-----------	-----

Kiekon Ø	150 mm
Sarja	ABRANET® ACE
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
Käyttökone	Epäkeskohiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm	567990 147
PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm	567887 150
PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm	567885 150