

MIRKA**ABRALON™-levy, Ø 77 mm, Rakeisuus: 3000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567901 3000
GTIN	6416868656947
Tuoteluokka	56M

Kuvaus**Malli:**

Patentoitu ABRALON™-viimeistelymateriaali koostuu ohuen vaahtokumityynyn päälle kiinnitetystä verkkokankaasta, jossa on piikarbidipinnoite. Edut:

- **Hiontaverkko mahdollistaa veden, ilman tms. vapaan kierron – hiontapöly poistuu tehokkaasti.**
- **Hyvä hiomateho – työtä nopeuttava ja pitkäikäinen laikka.**

Käyttö:

Muotojen ja profiilien **kuiva- ja märkähiontaan** koneella ja käsin – **vaativien metallipintojen työstö** esikiillotukseen asti.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	3000
Kiekon Ø	77 mm
Sarja	ABRALON™
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Hioma-aineen alusta	kudottu verkko
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 77 mm
Käyttökone	Epäkeskoiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 77 mm	567885 77
----------------------------------	-----------