


MIRKA**Tarrahiomalaikka ABRANET®, Ø 150 mm, Rakeisuus: 320****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567800 320
GTIN	6416868645774
Tuoteluokka	56M

Kuvaus**Malli:**

Tarrahiomalaikat, jotka koostuvat hiomarakeella pinnoitetusta polyamidikudoksesta **verkkomaisella rakenteella** ja tuhansilla rei'illä.

Etu:

- **Pölytöntä hiontaa: siisti työympäristö ja pieni ympäristökuormitus.**
- **Laikka ei tukkeudu (ei pölypaakuista johtuvia pintavirheitä).**
- **Taatusti parempi pinnanlaatu vähemmällä hioma-aineen kulutuksella.**
- **Hyvä hiontateho – aineenpoistokyky voi parantua tietyillä pinnoilla moninkertaiseksi.**

Käyttö:

Maalien, täyte- ja pohjustusaineiden, (lasikuitu-)muovien, ei-rautametalli- ja alumiiniseosten, huonekalun osien hiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	320
Kiekon Ø	150 mm
Sarja	ABRANET®
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
Käyttökone	Epäkeskohiomakone

suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm	567990 147
PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm	567885 150
PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm	567887 150