


STARCKE®**Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 6-kert. + 1, Ø 150 mm, Rakeisuus: 800****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567775 800 |
| GTIN | 4002748778285 |
| Tuoteluokka | 56Z |

Kuvaus**Malli:**

Hiomapaperi Starcke 540 FK (F-paperi, raekoko 40 - 180) tai Starcke 544 C3K (raek. 240 – 800, stearaattipinnoite), **erinomainen kestävyys, tiheä hajonta.**

Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundin (A) ansiosta.

Laikan takapuoli on peitetty velourisilmukalla ja sen itsekiinnittyvyys takaa nopean laikan vaihdon.

6-kertainen rei'itys Atlas Copcon hiomakoneeseen RO150 (nro 073700-150), Boschiin, Metaboon jne.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.

Epäkeskoihiomakoneisiin, tarralaikan alusta esim. nro 567885 / 567990 (pölynpoisto mahdollinen). Suurin kehänopeus **40 m/s.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|--------|
| Rakeisuus | 800 |
| Kiekon Ø | 150 mm |
| Hioma-aineen lyhenne | A |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 150 mm |
| imureikien lukumäärä | 7 |
| Käyttökone | Epäkeskoiomakone |
| suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s |
| Tuotetyyppi | Tarrahiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | sopii rajoituksin | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm | 567990 147 |
| PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm | 567885 150 |
| PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm | 567887 150 |

