

**HOLEX****Tarrahiomalaikka (A) Reikä, 15-kertainen, Ø 150 mm, Rakeisuus: 400****Tilastiedot**

Tilausnumero	567790 400
GTIN	4045197526601
Tuoteluokka	52M

**Kuvaus****Malli:**

Täysmuovihartsisidoksinen korundi (A) takaa erinomaiset leikkaamisominaisuudet (C-paperi).

**Taustapuoli on peitetty veluurisilmukoilla.**

Tarrahiomalaikka, puoliavoin rakenne, korundi (A).

**Käyttö:**

**Epäkeskhiomakoneisiin**, tarralaikan alusta esim. nro 567990 (pölynpoisto mahdollinen).

Yleiskäyttöinen **monitoimituote** karkeaan, normaaliin ja hienotyöstöön kaikille metalli- ja muovipinnoille, maaleille ja puulaaduille.

Merkittävästi **pidempi käyttöikä** ja **tasainen karkeus**.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	400
Kiekon Ø	150 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
imureikien lukumäärä	15
Käyttökone	Epäkeskoiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm	567887 150
Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm	567990 147
PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm	567885 150