

Garant**Kierukkapora, pitkä HSS W, pinnoittamaton, Ø DC h8: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116040 7
GTIN	4045197025869
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Teräväkärkinen muoto A koosta 2,5 mm alkaen. Vahvistettu sydänosa **ilman nousua**. Tarkka kärkihionta. Leveät lastu-urat voimakkaasti pyörästetyin takareunoin. Kiiltäväksi hiottu pinta.

Etu:

Syvien reikien poraamiseen ja sellaisiin poraustöihin, joissa käytetään poraholkkeja.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta.

Tekninen kuvaus

Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen	0,14 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L _c	102 mm
Nimellis-Ø D _c	7 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	7 mm
Kokonaispituus L	156 mm
Standardi	DIN 340
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	91,5 mm
Kärkikulma	130 astetta

Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	W
Nousukulma	30-40 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		