

**Tarrahiomalaikka (A) Reikä, 15-kertainen, Ø 150 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567790 80
GTIN	4045197526410
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

Täysmuovihartsisidoksinen korundi (A) takaa erinomaiset leikkaamisominaisuudet (C-paperi).

Taustapuoli on peitetty veluurisilmukoilla.

Tarrahiomalaikka, puoliavoin rakenne, korundi (A).

Käyttö:

Epäkeskhiomakoneisiin, tarralaikan alusta esim. nro 567990 (pölynpoisto mahdollinen).

Yleiskäyttöinen **monitoimituote** karkeaan, normaaliin ja hienotyöstöön kaikille metalli- ja muovipinnoille, maaleille ja puulaaduille.

Merkittävästi **pidempi käyttöikä** ja **tasainen karkeus**.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Kiekon Ø	150 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
imureikien lukumäärä	15
Käyttökone	Epäkeskohiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm	567885 150
PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm	567887 150
Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm	567990 147