

HOLEX**IMPACT-jatkokappale, 3/4 tuumaa, Kokonaispituus: 330mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	652400 330
GTIN	4045197215857
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Ulkonelikulma, DIN 3121 F 20 läpimenevällä sokkareiällä.

Sisänelikulma, DIN 3121 G 20, reikä ja rengasura.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	330 mm
Vääntönelikulma	3/4 tuuma
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale

Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 3/4 tuumaa	652900
----------------------------------	--------

Kumirengas 3/4 tuuman hylsille

652800