

**MIRKA****Tarrahiomalaikka ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Rakeisuus: 600****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567804 600    |
| GTIN         | 6416868220254 |
| Tuoteluokka  | 56M           |

**Kuvaus****Malli:**

Tarrahiomalaikat, jotka koostuvat hiomarakeella pinnoitetusta polyamidikudoksesta **verkkomaisella rakenteella** ja tuhansilla rei'illä.

Uusimman sukupolven **ABRANET® ACE** optimoidulla hiomaverkolla ja **keramiikkarakeella (CER)** tuottaa erinomaisen hiontatuloksen ja kestää käytössä pitempään. Soveltuu erityisesti erittäin koville materiaaleille, kuten UV-maaleille, pohjustusaineille ja kovapuulle sekä soveltuu hyvin myös teräsmateriaaleille.

**Etu:**

- **Pölytöntä hiontaa: siisti työympäristö ja pieni ympäristökuormitus.**
- **Laikka ei tukkeudu (ei pölypaakuista johtuvia pintavirheitä).**
- **Taatusti parempi pinnanlaatu vähemmällä hioma-aineen kulutuksella.**
- **Hyvä hiontateho – aineenpoistokyky voi parantua tietyillä pinnoilla moninkertaiseksi.**

**Käyttö:**

Soveltuu erityisesti **erittäin koville materiaaleille**, kuten UV-maaleille, pohjustusaineille, kovapuulle sekä soveltuu hyvin myös teräsmateriaaleille.

**Tekninen kuvaus**

|           |     |
|-----------|-----|
| Rakeisuus | 600 |
|-----------|-----|

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Kiekon Ø                       | 150 mm            |
| Sarja                          | ABRANET® ACE      |
| Hioma-aineen lyhenne           | Keramiikka        |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %           |
| Tuotenimen määrite             | Ø 150 mm          |
| Käyttökone                     | Epäkeskohiomakone |
| suurin sallittu kehänopeus     | 40 m/s            |
| Tuotetyyppi                    | Tarrahiomalaikka  |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu |                |           |
| CuZn                           | soveltuu |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu |                |           |
| puu                            | soveltuu |                |           |
| lakka                          | soveltuu |                |           |
| kuiva                          | soveltuu |                |           |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm | 567887 150 |
| PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm                   | 567885 150 |
| Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm              | 567990 147 |