

**HOLEX****Tarrahiomalaikka (A) Reikä, 15-kertainen, Ø 150 mm, Rakeisuus: 150****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567790 150    |
| GTIN         | 4045197526441 |
| Tuoteluokka  | 52M           |

**Kuvaus****Malli:**

Täysmuovihartsisidoksinen korundi (A) takaa erinomaiset leikkaamisominaisuudet (C-paperi).

**Taustapuoli on peitetty veluurisilmukoilla.**

Tarrahiomalaikka, puoliavoin rakenne, korundi (A).

**Käyttö:**

**Epäkeskhiomakoneisiin**, tarralaikan alusta esim. nro 567990 (pölynpoisto mahdollinen).

Yleiskäyttöinen **monitoimituote** karkeaan, normaaliin ja hienotyöstöön kaikille metalli- ja muovipinnoille, maaleille ja puulaaduille.

Merkittävästi **pidempi käyttöikä** ja **tasainen karkeus**.

**Tekninen kuvaus**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Rakeisuus                      | 150     |
| Kiekon Ø                       | 150 mm  |
| Hioma-aineen lyhenne           | A       |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tuotenimen määrite         | Ø 150 mm         |
| imureikien lukumäärä       | 15               |
| Käyttökone                 | Epäkeskoiomakone |
| suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s           |
| Tuotetyyppi                | Tarrahiomalaikka |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | sopii rajoituksin |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| puu                            | soveltuu          |                |           |
| lakka                          | soveltuu          |                |           |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |

## Tarvikkeet

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm | 567887 150 |
| PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm                   | 567885 150 |
| Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm              | 567990 147 |