



## Avosilmukka-avain Rengasmuoto avoin, Avainkoko: 27mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 612920 27     |
| GTIN         | 4018754003464 |
| Tuoteluokka  | 63A           |

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu – päässä nelikulmainen reikä, johon voi kiinnittää esim. räikän tai jatkovarren.

**Käyttö:**

Vääntötyökalujen avulla silmukkapäätä voidaan käyttää vaikeissakin paikassa.

**Raaka-aine:**

Kromiterässeos, kromattu – kauttaaltaan pintaviimeistely (ei teräviä särmiä).

**Huomautus:**

Sopivat vääntötyökalut, katso nro 632000 – 641350 ja 655230 – 657766.

### Tekninen kuvaus

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Avainkoko       | 27 mm              |
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma          |
| Pään paksuus h  | 21,4 mm            |
| Pään leveys b   | 40 mm              |
| Pituus L        | 52,8 mm            |
| Muoto, väännin  | Rengasmuoto, avoin |
| Raaka-aine      | kromiterässeosta   |

|             |            |
|-------------|------------|
| Pinta       | kromattu   |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |

## Tarvikkeet

|  |            |
|--|------------|
| Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8   | 636220 3/8 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm  | 635400 75  |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm  | 635429 75  |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm   | 635429 125 |
| Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi                                       | 635025     |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm   | 635400 240 |
| Tiheähampainen räikkä, 3/8", suunnanvaihdin, poistonuppi ja kääntökahva                | 635220     |
| Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi 3/8                                   | 635090 3/8 |
| Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8   | 636200 3/8 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 40 mm  | 635400 40  |
| Jatkokappale, 3/8" QuickRelease Kokonaispituus 160 mm                                  | 635645 160 |
| Jatkokappale, 3/8" QuickRelease Kokonaispituus 240 mm                                  | 635645 240 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 160 mm   | 635400 160 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 40 mm  | 635420 40  |
| Erikoisjatkokappale, 3/8 tuumaa  | 612950     |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm   | 635429 240 |
| Tiheähampainen räikkä Zyklop Speed, suunnanvaihdin, 3/8", kallistus pää ja poistonuppi | 635190     |
| Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi                  | 635295     |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm   | 635400 125 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm   | 635420 125 |
| T-väänin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm   | 635720 200 |
| T-väänin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 165 mm   | 635700 165 |

|   |            |
|---|------------|
| Jatkokappale, 3/8" taipuisa Kokonaispituus 194 mm                           | 635600 194 |
| Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8  | 636229 3/8 |
| T-väännin, 3/8 tuumaa QuickRelease Kokonaispituus 165 mm                    | 635750 165 |
| Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm                                     | 635420 75  |
| Läpimenevä räikkä, lyhyt kahva, 3/8"  | 635900     |
| Nivelkahva, 3/8 tuumaa  | 636000     |
| Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, läpimenevä nelikulma, 3/8", poistonuppi | 635290     |
| Nivelräikkä, 3/8", poistonuppi  | 635335     |
| Murrosnivel, 3/8 tuumaa QuickRelease Tyyppi 3/8                             | 636250 3/8 |
| Jatkokappale, 3/8" QuickRelease Kokonaispituus 75 mm                        | 635645 75  |
| T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm                                 | 635729 200 |