


MIRKA**Tarrahiomalaikka ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567805 40
GTIN	6416868271669
Tuoteluokka	56M

Kuvaus**Malli:**

Tarrahiomalaikat, jotka koostuvat hiomarakeella pinnoitetusta polyamidikudoksesta **verkkomaisella rakenteella** ja tuhansilla rei'illä.

Etu:**ABRANET HD:**

- **Vahvistettu, repeytymätön verkkorakenne (reuna).**
- **Poikkeuksellisen hyvä hiomateho.**
- **Erittäin tehokas lämmönpoisto.**
- **Pitkä kestoikä.**
- **Ei tukkeudu.**

ABRANET® ACE HD, jossa on vahvistettu, repeytymätön verkkorakenne (reuna) ja keramiikkarae (CER). Poikkeuksellisen hyvä hiomateho.

Käyttö:

Äärimmäistä tehokkuutta vaativiin sovelluksiin kuten **yhdistelmäateriaalien, alumiinin** jne. **poistohiontaan**.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
-----------	----

Kiekon Ø	150 mm
Sarja	ABRANET® ACE HD
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen alusta	Polyamidikudos
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
imureikien lukumäärä	15
Käyttökone	Epäkeskohiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm	567887 150
Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm	567990 147

PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm

567885 150